

SALTED

NOBBY TECH

運動時の体重移動を可視化

SALTED
SMART INSOLE

ソルティドスマートインソール

リニューアル

インソール本体の厚みが
最大2mm薄くなりました。

足圧計測をより
スマートに！



リアルタイム
振動フィードバック



防水認証(IP68)



マグネットソケットの
簡単な充電ケーブル

身体のバランスを評価し、トレーニングを改善する
革新的なインソールです。
専用アプリケーションを
用いて体重移動を伴う様々な
スポーツに活用できます。



リアルタイム
バイブレーション通知



リアルタイムの
音声通知

自分のバランスと体重シフトを知ること でフィットネスをカスタマイズする

映像分析

運動動作とバランスを同時に記録し、分析・比較することができます。歩行はもちろん、野球やテニス、スキーなど様々なスポーツで使用できます。



運動コーチング

ウェイトトレーニングなどのワークアウトに役立ちます。音声と振動でリアルタイムにフィードバックします。



ランニング

ランニング中の足圧データを記録し、ランニングの特徴を可視化します。



リアルタイム計測




足圧マップ

スイングバランス、圧力分布、COP (足圧の中心) をリアルタイムで追跡



左右

スイング中の左足と右足の間の体重移動を可視化



かかととつま先

スイング中のかかとからつま先の間の体重移動を可視化

サイズ展開


サイズ	cm
XS	23.0/23.5/24.0
S	24.5/25.0/25.5
M	26.0/26.5/27.0
L	27.5/28.0/28.5
XL	29.0/29.5/30.0

仕様

対応 OS	iOS 10.2 以降	防水規格	IP68 (手洗い可能)
バッテリー	3.8V / 370mA	操作温度	-10℃ ~ +50℃
充電時間	1 時間	素材	Light Cool Max2 (表面) / Shock Absorption+ (EVA 樹脂)
連続動作時間	30 時間	付属品	マグネティックソケット USBケーブル ACアダプター
充電	USB ケーブル	技術基準適合証明番号	020-200015
サンプリング周波数	30Hz		
通信インターフェース	Bluetooth (2402MHz ~ 2480MHz)		

Android 端末でのソフトウェアはございますが、機種により対応していない場合があります。国内においてのAndroid 端末での使用はサポート対象外となり動作保証をしておりません。


製品構成



別売アクセサリ



多彩なアプリケーション



無料のアプリをダウンロードすることで使用できます。

商品詳細ページはこちら!



記載の社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。記載されている内容・仕様等は予告なく変更される場合があります。

製造：SALTED.LTD(韓国)

日本代理店

お問い合わせ

株式会社ノビテック 画像計測システム部
スポーツサイエンスグループ

東京本社 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-18-18 東急不動産恵比寿ビル7階
TEL: 03-3443-2633 FAX: 03-3443-2660

E-mail: sales@nobby-tech.co.jp

URL: https://www.nobby-tech.co.jp